



Nagy teherbírású hajtószer, 1/2 col „Koloss“ kalapács funkcióval



Rendelési adatok

Rendelés száma	640250
GTIN	4013288144607
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Nagy terhelésnek kitehető hajtószer kovácsolt kalapácsfejjel és átkapcsolható négyszöggel. Duplakallantós fogazás a csupán 6° utánfogási szög érdekében. A nyél végében felfogó furat található hosszabbítókhoz ill. feszítő és központosító tuskékhez.

Felhasználás:

Két szerszám egyben, nehéz csavarozási / szerelési munkákhoz, pl. a berendezésgyártás, hajóépítés, állványépítés, karbantartás területén.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Tartalom:

Hajtószer kímélő elasztomer rátéttel és nylon övtartóval.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Fogak száma: 30

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	8002 C Set
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Teljes hossz	340 mm
Fogak száma	30

Termék fajtája

Racsní

Tartozék

Feszítő és központosító túske „Koloss” hajtósárhoz

640270

290 mm-hosszabbító „Koloss” hajtósárhoz

640260