



## Akkumulátoros fúró-csavarozó, Típus: GSR1220HX



### Rendelési adatok

Rendelés száma	070241 GSR1220HX
GTIN	3165140910675
Árucikk kategória	03B

### Leírás

#### Kivitel:

Bosch akkus fúró-csavarozó

- **Kompakt, nagyteljesítményű 12 V akkus fúró-csavarozó jobb-/ bal forgásiránnyal.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) és Electronic Cell Protection (ECP) funkcióval.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítással a pontos csavarozáshoz.**
- **Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.**
- **Puha markolat.**

**Kiemelkedő teljesítmény / súly arány** akár 20 Nm nyomatékkal erős csavarozáshoz csekély súly és nagyon kicsi 163 mm fejhossz mellett.

Hosszú élettartamú a **kefe nélküli EC motornak** köszönhetően.

#### Tartalom:

Töltőkészülék, L-BOXX, övcsipesz, bittartó, 4x színes csiptető, 1/2 L-BOXX betét a töltőkészülékhez, 1/2 L-BOXX betét a készülékhez.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 12 V

Gyártó jelölése: GSR 12V-20HX

Motor felépítése: Kefe nélküli motor  
 A tartalmazott akkumulátorok száma: 2  
 Akkumulátor típus: Lítium-ion  
 Akkumulátor kapacitás: 3 Ah  
 Akkumulátor-feszültség: 12 V

## Műszaki leírás

Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Gyártó jelölése	GSR 12V-20HX
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 1300 min <sup>-1</sup>
Akkumulátor-feszültség	12 V
Maximális nyomaték kemény	20 Nm
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	0 - 10 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	10 mm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 400 min <sup>-1</sup>
Maximális nyomaték lágy	18 Nm
Maximális csigafúró Ø fában	30 mm
Jellemző felhasználás	Strong
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 12 V
Súly	0,7 kg
Akkumulátor kapacitás	3 Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Csavarozó

## Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B12  
V

073852 B12

Akkumulátortöltő készülék Típus AL1130CV

073866 AL1130CV

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B12  
V

073855 B12