

MIRKA**Akkus kompakt excenter csiszoló AROS-B 150NV, Típus: AROS-B****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077325 AROS-B
GTIN	6416868940206
Árucikk kategória	07E

Leírás**Kivitel:**

Kefe nélküli akkus polírcsiszoló 5,0 mm lökettel a rugalmas, vezeték nélküli munkavégzés érdekében. Száraz és nedves csiszoláshoz is alkalmas. Optimális, ergonomikus design.

- **Gyors tányér csere a Quick-Lock rendszernek köszönhetően.**
- **Akár 16 óra üzemidő ipari használatnál.**
- **Gyors 45 perces akku feltöltési idő**
- **Alacsony zajszint és alacsony vibráció szint.**

Tartalom:

2x 10,8 V / 2,5 Ah akku, töltőkészülék és 32 mm csiszolótányér.

Figyelem:

Hozzávaló csiszolótárcsákat az 567803 sz. és 567902 sz. alatt talál az 56. termékcsoportban.

Műszaki leírás

Működési zajkibocsátás	62 dB
Max. vibráció EN szerint	1,9 m/s ²
Löket	5 mm
Fordulatszám	4000 - 8000 min ⁻¹
Akkumulátor-feszültség	10,8 V

Akkumulátor kapacitás	2,5 Ah
maximális átmérő	32 mm
Gyártó jelölése	AROS-B 150NV
Energiaellátás	Akkus
Súly	0,6 kg
Sorozat	AROS
Termék fajtája	Excenter csiszoló

Tartozék

Tépőzáras csiszolótárcsaABRANET® Szemcsézet 240	567803 240
Tépőzáras csiszolótárcsaABRANET® Szemcsézet 400	567803 400
ABRALON™ tárcsa Szemcsézet 2000	567902 2000
ABRALON™ tárcsa Szemcsézet 360	567902 360
ABRALON™ tárcsa Szemcsézet 500	567902 500
ABRALON™ tárcsa Szemcsézet 1000	567902 1000
ABRALON™ tárcsa Szemcsézet 4000	567902 4000
Tépőzáras csiszolótárcsaABRANET® Szemcsézet 320	567803 320
Tépőzáras csiszolótárcsaABRANET® Szemcsézet 180	567803 180
Tépőzáras csiszolótárcsaABRANET® Szemcsézet 80	567803 80
Tépőzáras csiszolótárcsaABRANET® Szemcsézet 120	567803 120