



Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 50 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	638610
GTIN	4018754331321
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 – M22 menettel. Gyújtógyertyákhoz 16 és 20,8 mm. Belső hatlapú csavarok M5 – M12 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 12-szög: 23 db 642100 sz.

8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34 méret

Dugókulcs fejek, extra hosszú, 12-szög: 7 db 642500 sz.

13; 17; 18; 19; 22; 24; 27 méret

Dugókulcs fejek gyújtógyertyákhoz: 2 db 642450 sz.

16; 20,8 méret

Dugókulcs fejek kardáncsuklóval: 6 db 642600 sz.

10; 13; 16; 17; 18; 19 méret

6-szög rátűzőkulcsok: 5 db 643200 sz.

4; 5; 6; 8; 10 méret

Keresztmarkolat: 1 db 641300 sz. 300 méret

Toldószárak: 3 db 641000 sz.

75; 130; 255 méret

Kardáncsukló: 1 db 641600 sz. 1/2 méret

Csuklós hajtószár: 1 db 641200 sz. 396 méret
 Kerepes hajtószár: 1 db 640100 sz. 1/2 méret
 Tárolás: Acéllemez doboz
 Magasság: 53 mm
 Csatlakozó négyszög: 1/2 coll
 12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 8-34 mm
 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 4-10 mm

Műszaki leírás

Tartalom (db)	50
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	12-szög dugókulcs fej
Profil	6-szög
Profil	6-szög dugókulcs
Kulcsnyílás méret	Metrikus
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-34 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	4-10 mm
Csomagolás	Acéllemez doboz
Hossz	540 mm
Szélesség	290 mm
Magasság	53 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm	642100 30
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642100 18
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642500 17
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642100 27
6-szög csuklós fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642600 17
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642100 16

12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 28 mm	642100 28
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 75 mm	641000 75
6-szög csuklós fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642600 19
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 300 mm	641300 300
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 26 mm	642100 26
6-szög csuklós fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642600 16
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 11 mm	642100 11
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642100 17
12-szög gyertyakulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642450 16
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642500 24
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642500 18
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641000 130
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 14 mm	642100 14
6-szög csuklós fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642600 18
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 20 mm	642100 20
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642100 22
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642500 13
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 25 mm	642100 25
6-szög csuklós fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642600 13
12-szög gyertyakulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 20,8 mm	642450 20,8
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm	642100 15
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 32 mm	642100 32
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642100 24
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643200 6
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643200 10
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 5 mm	643200 5
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 34 mm	642100 34
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 4 mm	643200 4
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642100 21

12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 12 mm	642100 12
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 23 mm	642100 23
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641000 255
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643200 8
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642500 22
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 8 mm	642100 8
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642100 13
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642500 19
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642100 19
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642500 27
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 10 mm	642100 10