



„Zyklop“ irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 1/2 col billenthető fejjel és kioldóval



Rendelési adatok

Rendelés száma	640490
GTIN	4013288121882
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Szabadon **billenthető racsnis fej** meghatározott rögzítési pontokkal 0°-nál (csavarhúzóként használható) és kétoldalt 75°-os és 90°-os helyzetben. Munkaszög 5°, kioldóval és irányváltó tárcsával jobbos és balos meghúzáshoz.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Fogak száma: 72

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	8000 C
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Teljes hossz	277 mm
Fogak száma	72
Termék fajtája	Racsnis

