



Kézi magfúrógép, Típus: 72710361



Rendelési adatok

Rendelés száma	075130 72710361
GTIN	4014586876023
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Kézi megvezetésű 2 fokozatú fém magfúró rendszer a magfúrás során az akár 6× gyorsabb munkavégzés érdekében.

- **Fokozatmentes, elektronikusan beállítható fordulatszám.**
- **Szerszám nélküli QuickIN PLUS fúróbefogó.**
- **Alacsony erő kifejtéssel használható.**
- **Biztonságos munkavégzés a megcsúszó nyomaték tengelykapcsolónak köszönhetően.**
- **Fúrás keményfém lyukfűrészsel acélban 80 mm-ig.**
- **Fúrás keményfém magfúróval acélban / alumíniumban 25 / 30 mm-ig.**
- **Szerszám nélküli QuickIN PLUS fúróbefogó.**

Előny:

2 fokozatú fém magfúró rendszer.

Tartalom:

Inkluzív gyorsbefogó fúrótokmány Ø 3 – 16 mm, segédmarkolat, központfúró, vágóspray és szerszámkoffer.

Figyelem:

Hozzávaló keményfém magfúrókat a 075132 cikkszám alatt talál.

TiAIN bevonatú keményfém magfúró, keményfém lyukfűrész és csövekhez keményfém lyukfűrész külön rendelésre szállítható.

Csomagolás: Szállító koffer

Gyártó jelölése: KBH 25-2U

Teljesítményfelvétel: 1200 W

Fordulatszám-tartomány 1. fokozat: 0 - 520 min⁻¹

Fordulatszám-tartomány 2. fokozat: 0 - 1600 min⁻¹

Maximális fúrás Ø acélban: 25 mm

Szerszámbefogó alakja: QuickIN PLUS

Műszaki leírás

Szerszámbefogó alakja	QuickIN PLUS
Gyártó jelölése	KBH 25-2U
Teljesítményfelvétel	1200 W
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 1600 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Maximális fúrás Ø acélban	25 mm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 520 min ⁻¹
Súly	3,4 kg
Különlegesség	Szűk munkavégzési helyzetekhez
Energiaellátás	Vezetékes
Alkalmas anyagok	Acél
Csomagolás	Szállítókoszár
Termék fajtája	Magfúrógép

Tartozék

HM magfúró KBH25 – 2U géphez Fúró Ø 22 mm	075132 22
HM magfúró KBH25 – 2U géphez Fúró Ø 16 mm	075132 16
HM magfúró KBH25 – 2U géphez Fúró Ø 19 mm	075132 19
HM magfúró KBH25 – 2U géphez Fúró Ø Z/5 mm	075132 Z/5
HM magfúró KBH25 – 2U géphez Fúró Ø Z/1 mm	075132 Z/1
HM magfúró KBH25 – 2U géphez Fúró Ø 14 mm	075132 14
HM magfúró KBH25 – 2U géphez Fúró Ø 23 mm	075132 23
HM magfúró KBH25 – 2U géphez Fúró Ø 15 mm	075132 15

HM magfúró KBH25 – 2U géphez Fúró Ø 21 mm	075132 21
HM magfúró KBH25 – 2U géphez Fúró Ø 17 mm	075132 17
Központfúró	075133
HM magfúró KBH25 – 2U géphez Fúró Ø 25 mm	075132 25
HM magfúró KBH25 – 2U géphez Fúró Ø 18 mm	075132 18
HM magfúró KBH25 – 2U géphez Fúró Ø 24 mm	075132 24
HM magfúró KBH25 – 2U géphez Fúró Ø 20 mm	075132 20