



Akkus ütvecsavarozó, Típus: M18FQID



Rendelési adatok

Rendelés száma	074010 M18FQID
GTIN	4002395277636
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Robusztus, **nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral**, hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás. Stabil **fém hajtóműház** és ergonomikus, **puha középső markolat**. Akkumulátor töltöttségi szint kijelző, a munkaterület megvilágítása LED-del. Jobb / bal forgásirány és elektronikus fordulatszám vezérlés. **REDLINK PLUS™ elektronika** – egyedülálló teljesítmény menedzsmenttel:

- **A meghajtómotor – akkumulátor között kommunikáló rendszerrel.**
- **Túlterhelés elleni védelemmel az akkumulátor, motor és meghajtás hosszabb élettartama érdekében.**

A DRIVE CONTROL™ gyors átváltást tesz lehetővé a 4 különböző fordulatszámú és nyomatékú kapcsolási fokozat között. **M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex akkus impulzuscsavarozó.**

- **Olajfürdőben rögzített kalapácsos ütőmű FLUID-DRIVE™ technológiával a különösen zajszegény munkavégzéshez és az élettartam meghosszabbításához.**
- **A 4. fokozatban az eszköz automatikusan csökkenti a fordulatszámot, ideális pl. lemezcsavarokhoz.**

Kivitel reklámszöveg:

Robusztus, **nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral**, hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás.

Előny:

Impulzus csavarozó REDLINK PLUS™ elektronikával.

Tartalom:

2 × Li-Ion akku, töltőkészülék, HD-Box, övcsipesz.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073808 számtól talál.

Műszaki leírás

Szerszámbefogó mérete	1/4 coll
Ütésszám 2. fokozat	0 - 2900 min ⁻¹
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M14
Szerszámbefogó meghajtási profil	HEX (E 6,3)
Gyártó jelölése	M18FQID-502X
Akkumulátor-feszültség	18 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Max. vibráció EN szerint	12 m/s ²
Ütésszám 4. fokozat	0 - 3700 min ⁻¹
Maximális nyomaték 1. fokozat	40 Nm
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Súly	1,8 kg
Jellemző felhasználás	Strong
Ütésszám 3. fokozat	0 - 3700 min ⁻¹
Típus	M18FQID
Ütésszám 1. fokozat	0 - 1800 min ⁻¹
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Ütvecsavarozó

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC