

Mahr**Digitális mélységmérő tolómérő IP 67 adatkimenettel, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418702 200
GTIN	4059192058371
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 8,5 mm méretű számokkal.
Modern, energiahatékony mérőrendszer. Leppelt mérőfelületek. Preset funkcióval (méret előbeállítás) pl. a 418630 sz. mérőbetéttel végzett távolság mérésekhez. A mérősin elől finom, edzett, Ø 1,5 mm, 5 mm hosszú mérőcsappal.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő híd, 300 mm hosszú 418610, mérőbetét távolságmérésekhez 418630.

Adatkábel 498940 sz.

Műszaki leírás

Interfész	Digimatic interfész
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Híd hossza	100 mm
LCD kijelző számmagassága	8,5 mm

Kalibrálás	A1
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Méréstartomány	0 mm
Mérőszín keresztmetszete	16×4 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Szabvány	ISO 13385
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Mérőbetét távolságméréshez Ø 4 mm	418630
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2

Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Adó Típus S4E	498966 S4E
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Kiegészítő híd 300 mm	418610