



LED-es akkumulátoros munkalámpa 0-verzió akku nélkül, 18 V, Típus: GLIVARI



Rendelési adatok

Rendelés száma	073205 GLIVARI
GTIN	3165140600422
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Nagyon kompakt akkus LED-es lámpa billenthető lámpafejjel. Módosítható fénysugár (pontszerű / szórt) és 9 választható megvilágítási szög.

Tartalom:

Akkumulátoros lámpa akku és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	GLI VARI LED
Akkumulátor-feszültség	18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Súly akku nélkül	300 g

Fényáram	420 lm
Égő	LED modul
Energiaellátás	Akkus
ATEX zóna	Nincs
Terméknév attribútum	18 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Termék fajtája	Munkalámpa

Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073851 B18
Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV	073866 1880CV
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073853 B18