



LED-es akkumulátoros munkalámpa 0-verzió akku nélkül, 18 V, Típus: M18SLED



Rendelési adatok

Rendelés száma	073211 M18SLED
GTIN	4002395287147
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

Robusztus Li-Ion akkus lámpa nagy fényerővel. **Robusztus Li-Ion akkus lámpa TRUEVIEW™ technológia.**

- **Billenthető fényoszóró fej akár 1.250 Lumennel.**
- **Hatótávolság 650 m.**
- **4 fényerő fokozattal a maximális rugalmasság érdekében.**

Pontsugárzó üzemmód és szórt sugár mód.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Alkalmazható:

Milwaukee 18 V akkuk (073816 MB18 és 073827 MB18 sz.).

Tartalom:

Akkumulátoros lámpa akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	M18SLED-0
Akkumulátor-feszültség	18 V
IP védettségi osztály	IP 54

Fényáram 2 fokozat	1200 lm
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Súly akku nélkül	1000 g
Energiaellátás	Akkus
Fényáram	1250 lm
Égő	LED modul
ATEX zóna	Nincs
Terméknév attribútum	18 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Termék fajtája	Munkalámpa

Tartozék

Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C