



Fúrókalapács, Típus: GBH226F



Rendelési adatok

Rendelés száma	075510 GBH226F
GTIN	3165140859202
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Robusztus fúrókalapácsok **SDS plus szerszámbefogóval** és nagy fúrási sebességgel.

- **Túlterhelés elleni tengelykapcsoló a felhasználó és a gép védelme érdekében.**
- **Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás a tiszta megfúráshoz.**
- **Sokoldalú felhasználási lehetőségek a véső funkciónak köszönhetően (forgás stop).**
- **Jobb- / bal forgásirány megszorult fúró esetén a kilazításhoz.**
- **Cserélhető befogó a betonban végzett ütvefúrás és a fában és fémben végzet ütés nélküli fúrás közötti gyors átváltáshoz.**
- **Ütvefúrás kikapcsolás fában és acélban végzett fúráshoz.**
- **27 %-kal kevesebb vibráció az elődmodellhez képest az aktív vibrációcsökkentésnek köszönhetően.**

Előny:

Ütési energia 2,7 Joule.

Tartalom:

Segédmarkolat, gépkendő. Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm, cserélhető SDS-plus tokmány, mélységütköző 210 mm, szállítókoszor.

Figyelem:

Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Súly	2,9 kg
Ütési energia	2,7 J
Max. vibráció EN szerint	16,5 m/s ²
Gyártó jelölése	GBH 2-26 F
Maximális ütésszám	4000 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø betonban	26 mm
Szerszámbefogó alakja	SDS-Plus
Teljesítményfelvétel	830 W
Maximális csigafúró Ø fában	30 mm
Szár	SDS Plus
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Csomagolás	Szállítóköffer
Energiaellátás	Vezetékes
Alkalmas anyagok	Kőzet
Alkalmas anyagok	Beton
Alkalmas anyagok	Falazat
Termék fajtája	Fúrókalapács

Tartozék

Keményfém univerzális fúróhosszú Fúró Ø 8 mm	787045 8
Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 8 mm	787040 8
Keményfém univerzális fúróhosszú SDS-plus befogóval Fúró Ø 10 mm	787060 10
Keményfém univerzális fúróhosszú Fúró Ø 6 mm	787045 6
Keményfém univerzális bitfúró készlet, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 4-10 mm	787057 4-10
Keményfém univerzális fúróhosszú Fúró Ø 10 mm	787045 10
HM univerzális bitfúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 10 mm	787047 10

HM univerzális bitfúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 4 mm	787047 4
HM univerzális bitfúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 6 mm	787047 6
Keményfém univerzális fúróhosszú SDS-plus befogóval Fúró Ø 8 mm	787060 8
Keményfém univerzális fúróhosszú Fúró Ø 12 mm	787045 12
HM univerzális bitfúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 5 mm	787047 5
Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 6 mm	787040 6
Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 4 mm	787040 4
Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 5 mm	787040 5
Keményfém univerzális fúró készlet Fúró Ø 4-10 mm	787050 4-10
Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 12 mm	787040 12
Keményfém univerzális fúróhosszú SDS-plus befogóval Fúró Ø 12 mm	787060 12
Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 10 mm	787040 10
HM univerzális bitfúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 8 mm	787047 8
Keményfém univerzális fúró készlethosszú Fúró Ø 6-12 mm	787055 6-12