



Akkus orrfűrész, Típus: GSA1214



Rendelési adatok

Rendelés száma	078215 GSA1214
GTIN	3165140910651
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus orrfűrész SDS rendszerrel a gyors és kényelmes fűrészlap cseréhez.

- **Bosch Professional lítium-ion technológia a hosszú élettartam és a kitűnő akkumulátor működési idő érdekében.**
- **Az Electronic Cell Protection (ECP) védi az akkumulátort túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen.**
- **Ergonomikus puha markolat.**
- **LED-es munkaterület megvilágítással.**

Csekély súlyú kompakt orrfűrész karcsú markolattal, fej feletti és egykezes munkákhoz is. **Túlterhelés elleni védelemmel és töltöttségi szint kijelzővel.** LED-es munkaterület megvilágítással.

Tartalom:

Szállítókoszár, 2x fűrészlánc, 2x akku, gyorsöltő készülék. 2x 12 V / 3,0 Ah Li-Ion akku, gyorsöltő készülék, 1x S 522 EF Flexible for Metal orrfűrészlap, 1x S 511 DF Flexible orrfűrészlap fához és fémhez, L-BOXX 102, fedél töltőkészülékhez való L-BOXX betét, 1/2 L-BOXX betét készülékhez, 1/2 L-BOXX betét töltőkészülékhez.

Figyelem:

Orrfűrészlapokat az 588600 számtól talál.

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073859 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 12 V
--	------------

Akkumulátor kapacitás	3 Ah
Gyártó jelölése	GSA 12 V-14
Különlegesség	SDS, LED
Akkumulátor-feszültség	12 V
Löketszám	0 - 3000 min ⁻¹
Lökethossz	14,5 mm
Max. vibráció EN szerint	12 m/s ²
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Súly	1,2 kg
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Fűrész

Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B12 V	073851 B12
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 922EF	588600 922EF
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 922EHM	588600 922EHM
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 1122BF	588600 1122BF
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 922BF	588600 922BF
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 1155CHM	588600 1155CHM
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 1122EF	588600 1122EF