



## Finomfogazású kerepes hajtószár, irányváltós, 1/2 col, forgatható markolattal és kioldóval



### Rendelési adatok

Rendelés száma	640495
GTIN	3148519063554
Árucikk kategória	63V

### Leírás

#### Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Hagyományos használat esetén 6°-os munkaszög, a forgatható markolat használata esetén 0°-os munkaszög. Kioldóval és irányváltó tárcsával jobbos és balos meghúzáshoz.

#### Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

#### Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Fogak száma: 60

### Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Teljes hossz	300 mm
Fogak száma	60
Termék fajtája	Racsni