



## Kisméretű sarokcsiszoló GWS Akku, Típus: 12-76



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077100 12-76
GTIN	3165140913393
Árucikk kategória	03C

### Leírás

#### Kivitel:

Rendkívül kézre álló 12 V / 3,0 Ah **kisméretű akkus sarokcsiszoló** a **kisméretű Ø 76 mm tárcsákkal** történő szűk helyeken végzett vágáshoz (furat átmérő 10 mm). Nagy teljesítményű EC motor, orsóreteszeléssel.

#### Tartalom:

L-BOXX, L-BOXX betét 1/2 akkuhoz és töltőkészülékhez, gyorstöltő készülék GAL 12V-40 Professional, 2× műgyanta kötésű vágótárcsa, 1 × keményfém vágótárcsa, Expert for Inox, 76×10×1 mm, védőbúra.

#### Figyelem:

Hozzávaló kisméretű vágótárcsákat és felfogó tüskéket az 563050 számtól talál.

### Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	19500 min <sup>-1</sup>
Max. vibráció EN szerint	13,5 m/s <sup>2</sup>
Akkumulátor kapacitás	3 Ah
Súly	0,9 kg
Maximális vágási mélység	16 mm

Motor felépítése	kefe nélküli EC motor
Maximális tárcsa Ø	76 mm
Akkumulátor-feszültség	12 V
Gyártó jelölése	GWS 12V-76
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 12 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Fűrészlap furat Ø	10 mm
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

## Tartozék

Kisméretű vágótárcsaPREMIUM*** EXTRA VÉKONY Tárcsa Ø 75 mm	563050 75
Felfogótüske kis vágótárcsákhoz Furat Ø-höz 10 mm	563070 10
Kisméretű vágótárcsaPREMIUM*** EXTRA VÉKONY Tárcsa Ø 50 mm	563050 50
Kisméretű vágótárcsaPREMIUM*** EXTRA VÉKONY Tárcsa Ø 63 mm	563050 63
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B12 V	073855 B12
Felfogótüske kis vágótárcsákhoz Furat Ø-höz 6 mm	563070 6