



## Sarokcsiszoló GWS, Típus: 19-125CIE



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077109 19-125CIE
GTIN	3165140838382
Árucikk kategória	03C

### Leírás

#### Kivitel:

**1900 W motor fordulatszám-elektronikával.**

**Nagyon Nagy teljesítményű 1900 W sarokcsiszoló a maximális termelékenység és felhasználóvédelem érdekében**

- **Hosszú élettartam a közvetlen motorhűtéssel rendelkező motoroknak köszönhetően, állandó elektronika, túlterhelés elleni védelem és hosszú szénkefe élettartam.**
- **Jól használható a karcsú háznak köszönhetően puha felületekkel a biztonságos tartás érdekében.**
- **Vibration Control segédmarkolat 40 %-os vibráció csökkentéssel a fáradtságmentes munkavégzéshez (EN 60745).**
- **Vezető felhasználóvédelem a KickBack Stop következtében, újraindulás elleni védelem, stabil védőburkolat és alacsonyabb vibráció.**

#### Tartalom:

Inkluzív csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat.

### Műszaki leírás

Hossz	311 mm
Maximális vágási mélység	34 mm
Teljesítményfelvétel	1900 W
Maximális tárcsa Ø	125 mm

Kickbackstop	igen
Súly	2,4 kg
Max. vibráció EN szerint	6 m/s <sup>2</sup>
Gyártó jelölése	GWS 19-125 CIE
Különlegesség	Fordulatszám-elektronika
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Magasság	103 mm
Fordulatszám-tartomány	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Sarokcsiszoló