

3M**Legyezős csiszolótárcsa 969F Cubitron™ II, üvegszálás tányér lapos, Ø 115 mm, Szemcsézet: 80**

Rendelési adatok

Rendelés száma	565495 80
GTIN	4054596196988
Árucikk kategória	53F

Leírás

Kivitel:

Precíziós alakú Cubitron™ II kerámia szemcse bevonattal a maximális leválasztási teljesítmény és élettartam érdekében.

Ideális szélék megmunkálásához.

Felhasználás:

Ideális **gyors** és **hűvös csiszoláshoz** nehezen forgácsolható acélok esetén nagyteljesítményű sarokcsiszolókkal.

Műszaki leírás

Alak leírása	lapos
Tárcsa Ø	115 mm
Szemcsézet	80
Furat Ø	22,23 mm
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)

Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Száraz	alkalmas		