

Határ tengely-horonyidomszer köztes mérettel és ISO illesztéssel, Típus: D



Rendelési adatok

Rendelés száma	484407 D
GTIN	2050001937339
Árucikk kategória	48B

Leírás

FONTOS: A termék konfigurálható.

Kivitel:

Határ tengely-horonyidomszerek megy- és nem megy oldallal. Megy oldal **kopási ráhagyással** a DIN 7164 szerint. Edzett acél idomszer test.

Köztes mérethez vagy számszerű tűréshez.

Határ tengely-horonyidomszerek köztes mérettel és ISO illesztéssel, pl. 484407 sz. **15,8 m6** mérettel.

Felhasználás:

Pl. hornyok lapos illesztéseinek ellenőrzéséhez.

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164.**

Névleges méret: 13,001 - 16,999 mm

Műszaki leírás

Névleges méret	13,001 - 16,999 mm
Tűrésmező	A
Tűrésmező	B
Tűrésmező	C
Tűrésmező	CD
Tűrésmező	D
Tűrésmező	E

Túrésmező	EF
Túrésmező	F
Túrésmező	FG
Túrésmező	G
Túrésmező	H
Túrésmező	J
Túrésmező	JS
Túrésmező	M
Túrésmező	K
Túrésmező	N
Túrésmező	P
Túrésmező	R
Túrésmező	T
Túrésmező	S
Túrésmező	U
Túrésmező	V
Túrésmező	D
Túrésmező	X
Túrésmező	Z
Túrésmező	ZA
Túrésmező	ZC
Túrésmező	ZB
Minőség	7
Minőség	8
Minőség	9
Minőség	10
Minőség	11
Minőség	12
Minőség	13

Túrésmező	A
Túrésmező	G
Túrésmező	H
Túrésmező	J
Túrésmező	K
Túrésmező	M
Túrésmező	N
Túrésmező	P
Túrésmező	R
Túrésmező	S
Túrésmező	B
Túrésmező	T
Túrésmező	U
Túrésmező	V
Túrésmező	X
Túrésmező	Y
Túrésmező	Z
Túrésmező	ZA
Túrésmező	ZB
Túrésmező	ZC
Túrésmező	C
Túrésmező	D
Túrésmező	E
Túrésmező	F
Túrésmező	CD
Túrésmező	EF
Túrésmező	FG
Túrésmező	JS
Kalibrálás	L6

Termék fajtája

Határ tengely-horonyidomszerek

Szolgáltatások

Kalibrálás Dugós idomszer maximális Ø 20 mm	018400 20
DAkKS kalibrálás Dugós idomszer Maximális Ø 60 mm	019620 60
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
Kalibrálás Dugós idomszer maximális Ø 20 mm	028300 20
DAkKS kalibrálás Dugós idomszer Maximális Ø 60 mm	028340 60