



Teleszkópos hajtósár, 1/2 col, fokozatmentesen kihúzható



Rendelési adatok

Rendelés száma	640290
GTIN	4000896116591
Árucikk kategória	630

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

A rögzítés gyűrűvel történik. Irányváltó karral jobbos és balos meghúzáshoz. **Maximálisan engedélyezett forgatónyomaték 600 Nm.**

Fokozatmentesen kihúzható 410 – 590 mm hossz között.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Alkalmazható :

Kézi működtetésű dugókulcs fejek.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Teljes hossz: 410 – 590 mm

Fogak száma: 32

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Teljes hossz	410 - 590 mm
Fogak száma	32