

Garant**Hidraulikus csuklós kar (mágnestalp nélkül), Kinyúlás: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	440610 300
GTIN	4045197889584
Árucikk kategória	41D

Leírás**Kivitel:**

Hidraulikus mérőóra állvány központi rögzítéssel - a központi forgatógombbal az összes csukló mereven megszorítható. Az olajos hidraulika olajszivárgás ellen kettős tömítésekkel védett. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. **Nagyméretű gumírozott kézikerék** (Ø 54 mm) a szorítás könnyű meghúzásához és oldásához. A csuklós karok a marófej befogónál 360°-ban elforgathatóak, 180°-ban billenthetőek és a 6 és 8 mm szár Ø-jű vagy prizmás mérőórákhoz megfelelőek.

Párbeszédablak szöveg:**Hidraulikus központi szorítás**

ergonomikus kézikerékkel

Finombeállítás

a mérőóra befogónál

Gömbcsukló**Mágneses talp**

in műanyag tokozással

Figyelem:

A hidraulikus mérőállványok kinyitott szorítás esetén nagy hőmérséklet ingadozást is elviselnek. Ennek során az olajnak egy bizonyos időre van szüksége a hőmérséklethez való igazodáshoz. Megszorított állapotban maximum 15°C-os hőmérsékletkülönbségek hidalhatóak át nyomásingadozás nélkül. Ez az állvány vagy befogott eszközök károsodását eredményezheti.

Műszaki leírás

Tartóerő	1000 N
Kinyúlás	300 mm
Csatlakozó menet	M8
Termék fajtája	Mérőóra állvány

Tartozék

Tartalék kézikerék Típus A	440626 A
Tartalék dugattyú Típus 4	440830 4
Csillagfogantyú Típus 4	440850 4
M3 szorítócsavar mérőóra tartóhoz	440858
Állítócsavar M4×0,35 mérőóra tartóhoz	440859
Mérőóra tartó	440860
Tömítőgyűrű készlet Típus 1	440855 1