

Garant**Hidraulikus kisméretű állvány (mágnestalppal), Kinyúlás: 400mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	440600 400
GTIN	4045197889812
Árucikk kategória	41D

Leírás**Kivitel:**

Állvány mágnestalppal, **ergonomikus forgókapcsolóval**. Nagy teljesítményű ferrit mágnes a hátoldalon köszörült felfekvő felületekkel és a köszörült prizmás alsó oldallal tengelyekre és hengeres testekre való felhelyezéshez. A mágnestalp **jó fogású műanyag puha tokozással** rendelkezik nagyobb ütés elleni védelemmel és termikus szigeteléssel.

Hidraulikus mérőóra állvány központi rögzítéssel - a központi forgatógombbal az összes csukló mereven megszorítható. Az olajos hidraulika olajszivárgás ellen kettős tömítésekkel védett. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. **Nagyméretű gumírozott kézikerék** (Ø 54 mm) a szorítás könnyű meghúzásához és oldásához. A csuklós karok a marófej befogónál 360°-ban elforgathatóak, 180°-ban billenthetőek és a 6 és 8 mm szár Ø-jű vagy prizmás mérőórákhoz megfelelőek.

Tartalom:

Csuklós kar 440610 400 sz. és mágnestalp 440620 1 sz.

Figyelem:

A hidraulikus mérőállványok kinyitott szorítás esetén nagy hőmérséklet ingadozást is elviselnek. Ennek során az olajnak egy bizonyos időre van szüksége a hőmérséklethez való igazodáshoz. Megszorított állapotban maximum 15°C-os hőmérsékletkülönbségek hidalhatóak át nyomásingadozás nélkül. Ez az állvány vagy befogott eszközök károsodását eredményezheti.

Műszaki leírás

Tartóerő	1000 N
Csatlakozó menet	M8
Mágnestalp szélessége	56 mm
Mágnestalp hossza	75 mm
Mágnestalp magassága	58 mm
Kinyúlás	400 mm
Csatlakozó menet elhelyezkedése	oldalt
Termék fajtája	Mérőóra állvány

Tartozék

Tartalék kézikerék Típus A	440626 A
Mágneses talp Típus 1	440620 1
Hidraulikus csuklós kar (mágnestalp nélkül) Kinyúlás 400 mm	440610 400
Tartalék dugattyú Típus 4	440830 4
Csillagfogantyú Típus 4	440850 4
M3 szorítócsavar mérőóra tartóhoz	440858
Állítócsavar M4×0,35 mérőóra tartóhoz	440859
Mérőóra tartó	440860
Tömítőgyűrű készlet Típus 1	440855 1