

Garant**Digitális magasságmérő és előrajzoló készülék, adatkimenettel, Előrajzolósi magasság: 600mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	444000 600
GTIN	4045197889836
Árucikk kategória	41F

Leírás**Kivitel:**

Stabil talp köszörült felfekvő felülettel és szennyhornyokkal. Ergonomikus, kényelmes műanyag sapka Santoprene® felülettel. Lapos, keményfémbetétes rajztű egyszerű előrajzolásához keskeny hornyokban is, cserélhető. Lehajtható és levehető védősapka a sérülésmentes munkavégzéshez. Előrajzolósi lehetőség 0-tól, a rajzméreték számítási hiba nélkül közvetlenül felvihetők. Nagyon jól leolvasható, kontrasztos 11 mm LCD kijelző. Inkl. adatkimenet. Inkl. finombeállítás s rögzítőcsavar.

Kivitel reklámszöveg:

Stabil talp köszörült felfekvő felülettel és szennyhornyokkal. Ergonomikus, kényelmes műanyag sapka Santoprene® felülettel. Lapos, keményfémbetétes rajztű egyszerű előrajzolásához keskeny hornyokban is, cserélhető, előrajzolósi lehetőség 0-tól. A rajzméreték számítási hiba nélkül közvetlenül felvihetők. Lehajtható és levehető védősapka a sérülésmentes munkavégzéshez. Inkluzív finombeállítás és rögzítőcsavar.

Nagyon jól leolvasható, kontrasztos 11 mm LCD kijelző. Adatkimenettel.

Funkció:

- **Nullázás minden helyzetben.**
- **Preset**
- **mm / col átkapcsolás**

- **RS232 Proximity adatkimenet**
- **Hold funkció**

Tartalom:

Inkluzív rajztű 444010 sz. 75 méret
Elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,0005 coll
Mérőoszlop keresztmetszet	30×12 mm
Leolvasás	0,01 mm
Talpfelület szélesség	110 mm
Előrajzoló magasság	600 mm
Talpfelület hossz	165 mm
Hibahatár	0,05 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Számjegy magassága	11 mm
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	Digitális
Kalibrálás	E1
Termék fajtája	Magasságmérő és előrajzoló készülék

Szolgáltatások

KalibrálásMagasságmérő tolómérő / Magasságmérő
előrajzoló Max. méréstartomány 1000 mm

024630 1000

Tartozék

Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Tartalék rajztű, keményfém betétes Hossz 150 mm	444010 150
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Tartalék rajztű, keményfém betétes Hossz 75 mm	444010 75