

Garant**Digitális magasságmérő és előrajzoló készülék, adatkimenettel, Előrajzolósi magasság: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	444000 300
GTIN	4045197889829
Árucikk kategória	41F

Leírás**Kivitel:**

Stabil talp köszörült felfekvő felülettel és szennyhornyokkal. Ergonomikus, kényelmes műanyag sapka Santoprene® felülettel. Lapos, keményfémbetétes rajztű egyszerű előrajzolásához keskeny hornyokban is, cserélhető. Lehajtható és levehető védősapka a sérülésmentes munkavégzéshez. Előrajzolósi lehetőség 0-tól, a rajzméreték számítási hiba nélkül közvetlenül felvihetők. Nagyon jól leolvasható, kontrasztos 11 mm LCD kijelző. Inkl. adatkimenet. Inkl. finombeállítás s rögzítőcsavar.

Kivitel reklámszöveg:

Stabil talp köszörült felfekvő felülettel és szennyhornyokkal. Ergonomikus, kényelmes műanyag sapka Santoprene® felülettel. Lapos, keményfémbetétes rajztű egyszerű előrajzolásához keskeny hornyokban is, cserélhető, előrajzolósi lehetőség 0-tól. A rajzméreték számítási hiba nélkül közvetlenül felvihetők. Lehajtható és levehető védősapka a sérülésmentes munkavégzéshez. Inkluzív finombeállítás és rögzítőcsavar.

Nagyon jól leolvasható, kontrasztos 11 mm LCD kijelző. Adatkimenettel.

Funkció:

- **Nullázás minden helyzetben.**
- **Preset**
- **mm / col átkapcsolás**

- **RS232 Proximity adatkimenet**
- **Hold funkció**

Tartalom:

Inkluzív rajztű 444010 sz. 75 méret
Elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz.

Műszaki leírás

Mérőoszlop keresztmetszet	30×12 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Leolvasás	0,01 mm
Talpfelület szélesség	110 mm
Hibahatár	0,04 mm
Előrajzoló magasság	300 mm
Talpfelület hossz	165 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Számjegy magassága	11 mm
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	Digitális
Kalibrálás	E1
Termék fajtája	Magasságmérő és előrajzoló készülék

Szolgáltatások

KalibrálásMagasságmérő tolómérő / Magasságmérő
előrajzoló Max. méréstartomány 300 mm

024630 300

Tartozék

Tartalék rajztű, keményfém betétes Hossz 75 mm	444010 75
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Tartalék rajztű, keményfém betétes Hossz 150 mm	444010 150