

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-840, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094264 9
GTIN	10076490475564
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® 11-840. Nagyon jó egyensúlyt biztosít a robusztus kopásállóság, jobb viselési kényelem és nagyobb mozgásszabadság között, ezáltal ideálisan alkalmas váltakozó munkavégzéshez.

Szilikonmentes, így elkerülhető a fém alkatrészek felületének szennyezése szilikon részecskékkel. Különösen alkalmas kisebb és közepes méretű alkotóelemek beszereléséhez, általános munkavégzéshez.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	9
Sorozat	HyFlex®
Védelmi kategória	II. kategória

Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
EN 388	4131A
EN 407	X1XXXX
Hordozóanyag	Nylon Spandex
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	200 mm
Festék	fekete / szürke
Súly	11,6 g
Kötéstechnológia	15G
Szabvány	EN 407
Felhasználás	többször használatos
Anyag	Nitrilhab
Vágásvédelmi kategória	A
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk