



## Kesztyű pár FlexMech® 663, Kesztyűméret: 10



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 094255 10     |
| GTIN              | 4008198766308 |
| Árucikk kategória | 04Q           |

### Leírás

**Kivitel:**

FlexMech® 663. A kesztyű nagyon kopásálló és ergonomikusan jól illeszkedik. Nagyon finom tapintásérzet, jól szellőzik. **Szilikonmentes** és mosható.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Kesztyűméret      | 10                   |
| Gyártó jelölése   | FlexMech 663         |
| Sorozat           | FlexMech®            |
| Kesztyű típus     | Univerzális kesztyűk |
| Védelmi kategória | II. kategória        |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Ruházat, standard       | Oeko-Tex Standard 100 |
| Tartalom                | 11                    |
| Kesztyű tulajdonságai   | DMF mentes            |
| Kesztyű tulajdonságai   | Szilikonmentes        |
| EN 388                  | 4131X                 |
| EN 407                  | X1XXXX                |
| Hordozóanyag            | Poliamid              |
| Bevonat                 | Nitrilhab             |
| Bevonat változat        | Tenyérfelület         |
| Felhasználási tartomány | Pontosság             |
| Hossz                   | 240 - 260 mm          |
| Festék                  | fekete / szürke       |
| Súly                    | 54 g                  |
| Kötéstechnológia        | 15G                   |
| Szabvány                | EN 407                |
| Érintkező hő max.       | 100 °C                |
| Felhasználás            | többször használatos  |
| Vágásvédelmi kategória  | 1                     |
| Termék fajtája          | Univerzális kesztyűk  |