



Kesztyű pár FlexMech® 663, Kesztyűméret: 7



Rendelési adatok

Rendelés száma	094255 7
GTIN	4008198766377
Árucikk kategória	04Q

Leírás

Kivitel:

FlexMech® 663. A kesztyű nagyon kopásálló és ergonomikusan jól illeszkedik. Nagyon finom tapintásérzet, jól szellőzik. **Szilikonmentes** és mosható.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	7
Gyártó jelölése	FlexMech 663
Sorozat	FlexMech®
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória

Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Tartalom	11
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
EN 388	4131X
EN 407	X1XXXX
Hordozóanyag	Poliamid
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	240 - 260 mm
Festék	fekete / szürke
Súly	54 g
Kötéstechnológia	15G
Szabvány	EN 407
Érintkező hő max.	100 °C
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	1
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk