

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-925, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094248 7
GTIN	10076490458642
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® 11-925. Kesztyű **18-as fonalsűrűségű kötéstechológiával** és nitril és nitrilhab dupla bevonattal a finom tapintásérzet, biztonságos olajos fogás és jó bőrvédelem nagyon jó kombinációja érdekében. Az új fejlesztésű Grip technológia dinamikus munkaterületeken csökkenti tárgyak kicsúszásának veszélyét a kézről. Különösen alkalmas könnyű alkatrészek válogatásához és vizsgálatához, olajos munkadarabok beszereléséhez, gyártószalagra felrakodásához és lerakodásához, karbantartási munkákhoz.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	7
Sorozat	HyFlex®
Védelmi kategória	II. kategória

Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
EN 388	3111A
Hordozóanyag	Spandex nylon
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	3/4 bevonat
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	205 mm
Festék	kék
Súly	17,5 g
Kötéstechnológia	18G
Felhasználás	többször használatos
Anyag	Nitril
Vágásvédelmi kategória	A
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk