

uvex**Kesztyű pár uvex phynomic XG, Kesztyűméret: 10**

Rendelési adatok

Rendelés száma	094407 10
GTIN	4048612036655
Árucikk kategória	04W

Leírás

Kivitel:

uvex phynomic XG. A nitrilhab bevonat uvex Xtra Grip technológiával kiemelkedően jó olajos fogást biztosít, nagyon jó szellőzéssel kombinálva. Annak ellenére, hogy a kesztyű robusztus és kopásálló, csekély súly és nagy rugalmasság jellemzi.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	10
Sorozat	uvex phynomic
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100

EN 388	4121X
Hordozóanyag	Újrahasznosított Poliamid, elasztán, karbon
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fekete / antracit
Súly	35 g
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk