

**Ansell****Kesztyű pár ActivArmr Hycron® 27-805, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094431 10
GTIN	10076490484085
Árucikk kategória	04P

**Leírás****Kivitel:**

ActivArmr Hycron® sorozat. **Ellenállóképes** pamut jersey kesztyű nitril bevonattal igényes munkavégzéshez. Éles szélű és súroló anyagokkal szemben nagy ellenálló képességű. Robusztusabb és rugalmasabb, mint a PVC, háromszor tartósabb, mint a nehéz bőr kesztyűk. **Zsír- és olajálló.** Különösen alkalmas durva öntvény elemekhez, műanyag idomokhoz, rúdacélhoz, lemezhez, nagy teljesítményű kábelhez, építőanyagokhoz, nyers fához. Biztonsági szár és teljes bevonat.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Kesztyűméret	10
Sorozat	Hycron®

Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
EN 388	4121B
Hordozóanyag	pamut
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Teljes bevonat
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Hossz	256 mm
Festék	kék
Súly	69 g
Felhasználás	többször használatos
Anyag	Nitril
Vágásvédelmi kategória	B
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk