



Kesztyű pár RewoMech 641, Kesztyűméret: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	094377 9
GTIN	4008198764199
Árucikk kategória	04Q

Leírás

Kivitel:

RewoMech 641. **Ellenálló műbőr** mechanikus munkavégzésnél nyújtott védelemhez. A kesztyű nedves alkatrészeknél is jó fogást biztosít a felhasználónak és védi a tenyeret az integrált Tyvek® folyadék határolónak köszönhetően az olajtól és nedvességtől. A szár tépőzárral rendelkezik. A kesztyű jól szellőzik és alternatívát jelent a hagyományos bőrkesztyűkhöz. Különösen alkalmas fém- és műanyag megmunkáláshoz, finommechanikához, szerelési és szállítási munkákhoz.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	RewoMech 641
Kesztyűméret	9
Védelmi kategória	II. kategória

Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	tépőzár
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
EN 388	2121X
Hordozóanyag	Műbőr
Felhasználási tartomány	Univerzális
Hossz	240 - 260 mm
Festék	szürke / fekete
Súly	90 g
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	1
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk