

**uvex****Kesztyű pár uvex phynomic XG, Kesztyűméret: 9**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	094407 9
GTIN	4048612036648
Árucikk kategória	04W

## Leírás

**Kivitel:**

uvex phynomic XG. A nitrilhab bevonat uvex Xtra Grip technológiával kiemelkedően jó olajos fogást biztosít, nagyon jó szellőzéssel kombinálva. Annak ellenére, hogy a kesztyű robusztus és kopásálló, csekély súly és nagy rugalmasság jellemzi.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

## Műszaki leírás

Kesztyűméret	9
Sorozat	uvex phynomic
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100

EN 388	4121X
Hordozóanyag	Újrahasznosított Poliamid, elasztán, karbon
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fekete / antracit
Súly	35 g
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk