

ejendals

Kesztyű pár Tegera® 618, Kesztyűméret: 10



Rendelési adatok

Rendelés száma	094363 10
GTIN	7392626057340
Árucikk kategória	04R

Leírás

Kivitel:

Tegera® 618. Szintetikus kesztyű jól látható neonzöld és fekete színben, vízlepergető 3/4 latexhab bevonattal változatos felhasználási területekre. Védelmet nyújt nedves és csúszós területeken. **Nem alkalmas olajos alkatrész mozgatásához.**

Szabvány:

EN 388; EN 420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Festék: fekete / neonzöld

Műszaki leírás

Kesztyűméret	10
Sorozat	Tegera®
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk

Tartalom	12
EN 388:2016	2132X
Hordozóanyag	poliészter
Bevonat	Latexhab
Bevonat változat	3/4 bevonat
Felhasználási tartomány	Univerzális
Hossz	230 mm
Festék	fekete / neonzöld
Kötéstechnológia	13G
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk