

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Sodrott ecsetkefe INOX huzal, Kefe Ø D1×sörtevastagság: 19X0,35mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 574900 19X0,35 |
| GTIN | 4017359126295 |
| Árucikk kategória | 57L |

Leírás**Kivitel:**

Sima **sodrott** huzal, acélhüvelybe préselve; **szár Ø 6 mm**, egyenletes huzalűrűség, rendkívül kopásálló.

INOX huzalminőség 1.4401 (AISI 316). Tartótest műanyag bevonattal nemesacél megmunkálásához.

Felhasználás:

Sorjázáshoz, salaktalanításhoz és minden közepes vagy nehéz kefézési munkálathoz. A **kefe a fordulatszámtól függően kisebb vagy nagyobb mértékben nyílik szét és ezáltal szűk helyekre** is behelyezhető, pl. készülékházak belsejében végzendő munkákhoz.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Maximális fordulatszám | 20000 min ⁻¹ |
| Sodratok száma | 6 |
| Keferész hossza H ₁ | 28 mm |
| Kefe Ø D ₁ | 19 mm |
| Sörte vastagsága | 0,35 mm |
| Szár Ø D _s | 6 mm |
| Bevonat anyaga | INOX huzal |
| Sodrat | Balsodratú |
| Termék fajtája | Ecsetkefe |

