

HOLEX**Kesztyű pár, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094300 8
GTIN	4045197890108
Árucikk kategória	02H

Leírás**Kivitel:**

Szellőző szerelőkesztyű innovatív, vizes bázisú PU nitril bevonattal a pontossággal, rugalmassággal és tapintási érzettel szembeni legmagasabb követelményekhez száraz és enyhén olajos munkakörnyezetben. Különösen strukturált felület az összetett kiképzési eljárásnak köszönhetően. Hosszú élettartamú a nagyon nagy kopásállóságnak köszönhetően. DMF mentes.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	8
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100

Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
EN 388	4131X
Hordozóanyag	Lycra®, poliamid
Bevonat	vizes bázisú PU/nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	255 mm
Festék	fekete / szürke
Kötéstechnológia	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk