

Dugós idomszer A-ZC 6-13, Névleges Ø: 73mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	484020 73
GTIN	2050001952233
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

Ezen munka idomszerek meggy-oldalai, a DIN 7164 szerinti **kopási ráhagyással** készülnek. Mérőtest első osztályú idomszeracélból, edzve, feszültségmentesítve, köszörülve és leppelve. ISO dugós idomszerek **A – ZC tűrésmezőkhöz 6 – 13 alap tűrésfokkal**.

Szabvány:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Figyelem:

- **További köztes méretek külön ajánlatkérésre, vagy egyszerűen a www.hoffmann-goup.com honlapon rendelhetőek, pl. 484000 sz. 82 méret.**
- **Átvételi idomszer (kopási ráhagyás nélkül) lásd 484027 sz.**
- **Közbenső méreteket és számszerű tűréssel rendelkező összes Ø-t lásd a 48 484025 cikkszámánál.**
- **Adja meg a kívánt tűrésosztályt. Megrendeléskor adja meg a tűrésmezőt (A–ZC) és az alap tűrésfokot (6–13), pl. 484020 sz. 10F10.**

Műszaki leírás

Tűrésmező	ZB
Tűrésmező	JS
Tűrésmező	T
Tűrésmező	E
Tűrésmező	X
Tűrésmező	FG
Tűrésmező	N

Túrésmező	B
Túrésmező	ZC
Túrésmező	K
Túrésmező	U
Túrésmező	EF
Túrésmező	Y
Túrésmező	G
Túrésmező	P
Túrésmező	C
Túrésmező	Z
Túrésmező	H
Túrésmező	R
Túrésmező	CD
Túrésmező	ZA
Túrésmező	J
Túrésmező	S
Túrésmező	D
Túrésmező	V
Túrésmező	F
Túrésmező	M
Túrésmező	A
Szabvány	DIN 7164
Szabvány	DIN 2245-1
Szabvány	DIN EN ISO 1938-1
Minőség	11
Minőség	6
Minőség	7
Minőség	8
Minőség	9

Minőség	13
Minőség	10
Minőség	12
Névleges méret	73 mm
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Kalibrálás	M2
Termék fajtája	Dugós idomszer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásDugós idomszer Maximális Ø 200 mm	028340 200
KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 200 mm	028300 200