

Dugós idomszer A-ZC 6-13, Névleges Ø: 74mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 484020 74 |
| GTIN | 2050001952240 |
| Árucikk kategória | 48B |

Leírás

Kivitel:

Ezen munka idomszerek meggy-oldalai, a DIN 7164 szerinti **kopási ráhagyással** készülnek. Mérőtest első osztályú idomszeracélból, edzve, feszültségmentesítve, köszörülve és leppelve. ISO dugós idomszerek **A – ZC tűrésmezőkhöz 6 – 13 alap tűrésfokkal**.

Szabvány:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Figyelem:

- **További köztes méretek külön ajánlatkérésre, vagy egyszerűen a www.hoffmann-goup.com honlapon rendelhetőek, pl. 484000 sz. 82 méret.**
- **Átvételi idomszer (kopási ráhagyás nélkül) lásd 484027 sz.**
- **Közbenső méreteket és számszerű tűréssel rendelkező összes Ø-t lásd a 48 484025 cikkszámánál.**
- **Adja meg a kívánt tűrésosztályt. Megrendeléskor adja meg a tűrésmezőt (A–ZC) és az alap tűrésfokot (6–13), pl. 484020 sz. 10F10.**

Műszaki leírás

| | |
|-----------|----|
| Tűrésmező | ZB |
| Tűrésmező | JS |
| Tűrésmező | T |
| Tűrésmező | E |
| Tűrésmező | X |
| Tűrésmező | FG |
| Tűrésmező | N |

| | |
|-----------|-------------------|
| Túrésmező | B |
| Túrésmező | ZC |
| Túrésmező | K |
| Túrésmező | U |
| Túrésmező | EF |
| Túrésmező | Y |
| Túrésmező | G |
| Túrésmező | P |
| Túrésmező | C |
| Túrésmező | Z |
| Túrésmező | H |
| Túrésmező | R |
| Túrésmező | CD |
| Túrésmező | ZA |
| Túrésmező | J |
| Túrésmező | S |
| Túrésmező | D |
| Túrésmező | V |
| Túrésmező | F |
| Túrésmező | M |
| Túrésmező | A |
| Szabvány | DIN 7164 |
| Szabvány | DIN 2245-1 |
| Szabvány | DIN EN ISO 1938-1 |
| Minőség | 12 |
| Minőség | 13 |
| Minőség | 7 |
| Minőség | 10 |
| Minőség | 9 |

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Minőség | 6 |
| Minőség | 11 |
| Minőség | 8 |
| Idomszert fajtája | Megy oldali idomszer |
| Idomszert fajtája | Nem megy-oldali idomszer |
| Névleges méret | 74 mm |
| Kalibrálás | M2 |
| Termék fajtája | Dugós idomszer |

Szolgáltatások

| | |
|---|------------|
| DAkKS kalibrálásDugós idomszer Maximális Ø 200 mm | 028340 200 |
| KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 200 mm | 028300 200 |