

**Bit Torx Plus®-hoz, IPR, 1/4 col E 6,3 furattal, Torx Plus® IPR profil: 10IPR****Rendelési adatok**

Rendelés száma	674256 10IPR
GTIN	4013288160867
Árucikk kategória	63H

**Leírás****Kivitel:**

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000 – 675050 sz. szárokba való befogáshoz.

**Felhasználás:**

A nagy terhelhetőségű Torx Plus® csavarrendszer minden csavarjához. A Torx Plus® csavarokat többek között váltólapka- vagy hajtómű-csavarkötéseknél alkalmazzák egyre gyakrabban. Torx Plus® IPR profil és biztosító csap

**Szabvány:**

**DIN ISO 1173**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	50 mm
Bit hatszög szár	E6.3
Torx Plus® IPR profil	10IPR
Gyártó jelölése	867/4 IPR
Profil	Csavarhúzó furatos TORX-PLUS® IPR csavarokhoz
Alapanyag	Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.
Termék fajtája	Bit számszám

