

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Sodrott ecsetkefe INOX huzal, Kefe Ø D1×sörtevastagság: 22X0,25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	574900 22X0,25
GTIN	4017359071441
Árucikk kategória	57L

**Leírás****Kivitel:**

Sima **sodrott** huzal, acélhüvelybe préselve; **szár Ø 6 mm**, egyenletes huzalűrűség, rendkívül kopásálló.

INOX huzalminőség 1.4401 (AISI 316). Tartótest műanyag bevonattal nemesacél megmunkálásához.

**Felhasználás:**

Sorjázáshoz, salaktalanításhoz és minden közepes vagy nehéz kefézési munkálathoz. A **kefe a fordulatszámától függően kisebb vagy nagyobb mértékben nyílik szét és ezáltal szűk helyekre** is behelyezhető, pl. készülékházak belsejében végzendő munkákhoz.

**Műszaki leírás**

Sörte vastagsága	0,25 mm
Keferész hossza H <sub>1</sub>	28 mm
Kefe Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Maximális fordulatszám	20000 min <sup>-1</sup>
Sodratok száma	8
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bevonat anyaga	INOX huzal
Sodrat	Balsodratú

Termék fajtája

Ecsetkefe