

**Bit Torx Plus®-hoz, IPR, 1/4 col E 6,3 furattal, Torx Plus® IPR profil: 30IPR****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 674256 30IPR  |
| GTIN              | 4013288160911 |
| Árucikk kategória | 63H           |

**Leírás****Kivitel:**

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000 – 675050 sz. szárokba való befogáshoz.

**Felhasználás:**

A nagy terhelhetőségű Torx Plus® csavarrendszer minden csavarjához. A Torx Plus® csavarokat többek között váltólapka- vagy hajtómű-csavarkötéseknél alkalmazzák egyre gyakrabban. Torx Plus® IPR profil és biztosító csap

**Szabvány:**

**DIN ISO 1173**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

**Műszaki leírás**

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Bit hatszög szár      | E6.3                                              |
| Teljes hossz          | 50 mm                                             |
| Torx Plus® IPR profil | 30IPR                                             |
| Gyártó jelölése       | 867/4 IPR                                         |
| Profil                | Csavarhúzó furatos TORX-PLUS® IPR csavarokhoz     |
| Alapanyag             | Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény. |
| Termék fajtája        | Bit szerszám                                      |

