

Furatkefe NOVOFLEX-B SiC180-as szemcse, Típus: 8



Rendelési adatok

Rendelés száma	574495 8
GTIN	4013349527349
Árucikk kategória	57L

Leírás

Kivitel:

Önközpontosító furatkefe rugalmas **szilícium-karbid golyókkal**. Teljes hossz 200 mm.

Felhasználás:

Élletöréséhez, felületek végső megmunkálásához és hónolási munkákhoz. Egyenletesen finomra köszörült felületeket hoz létre nagy érintkezési felülettel. Kézi fúrógépeken és állványos gépeken való használatra. Ajánlott fordulatszám $350 - 700 \text{ min}^{-1}$, 20 – 40 másodperc érintkezési idő.

Figyelem:

Ne szárazon, hanem a 084205 sz. csiszoló olajjal használja.

Műszaki leírás

Kefe $\varnothing D_1$	9 mm
Furat \varnothing -höz	7,1 - 8 mm
Munkahossz L_3	50 mm
Szár $\varnothing D_s$	3,6 mm
Sorozat	NOVOFLEX-B
Bevonat anyaga	Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Szemcsézet	180
Ajánlott fordulatszám	$350 - 700 \text{ min}^{-1}$
Termék fajtája	Hengeres kefék

Tartozék

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80
Tartalom 5 l

084205 5

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80
Tartalom 20 l

084205 20

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80
Tartalom 0,25 l

084205 0,25