

**KÄRCHER****Nedves- és száraporszívó, Gyártó jelölése: NT30TEL****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078521 NT30TEL
GTIN	4054278046006
Árucikk kategória	07C

**Leírás****Kivitel:**

Nagy teljesítményű univerzális **nedves- és száraporszívó** nagy szívásteljesítménnyel és kompakt felépítéssel, a készüléken lévő tömlő- és tartozéktartóval. A tartály maximális töltöttségi szintjének elérésekor **automatikusan kikapcsol**.

- **A redős szűrő nedves és száraporszívást tesz lehetővé a szűrő eltávolítása nélkül.**
- **A Tact automatikus szűrőtisztító rendszer megszakítás nélküli munkavégzést tesz lehetővé csekély karbantartási költségek és a szűrő hosszú élettartama mellett.**
- **A központi forgókapcsolónak köszönhetően a szívóprogramok kényelmesen átkapcsolhatóak.**
- **A felül elhelyezkedő lapos ECO redős szűrő nedves- és száraporszívást is lehetővé tesz a szűrő kivétele nélkül.**
- **A központi forgókapcsolónak köszönhetően a szívóprogramok kényelmesen átkapcsolhatóak.**
- **Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás és antisztatikus rendszer (földelés a szívótömlő csatlakozásáig).**
- **Csatlakozó aljzattal kiegészítve egy elektromos készülék csatlakoztatásához (maximum 2200 W). A bekapcsoló automatika az elektromos készülék bekapcsolásával elindítja a porszívót is. Kikapcsolási késleltetés 15 másodperc.**
- **Az új szerszám csatlakozó optimális kapcsolatot biztosít az elektromos szerszámmal. A szívóerő a csatlakozó alaptesténél lévő forgótárcsával szabályozható.**

- **A Tact automatikus szűrőtisztító rendszer megszakítás nélküli munkavégzést tesz lehetővé csekély karbantartási költségek és a szűrő hosszú élettartama mellett.**
- **Robusztus 30 l edény ütközővel és kormányozott fémkerekekkel.**

**Tartalom:**

Szívótömlő könyökidommal, fém szívócső 2×0,5 m, porszívófej, résszívó fej, lapos redős- vagy papírszűrő.

**Figyelem:**

Olajokhoz és olajtartalmú közegekhez a 078522 sz. ipari porszívót használja.

## Műszaki leírás

Szélesség	370 mm
Vákuum	254 mbar
Működési zajkibocsátás	69 dB(A)
Szűrőtisztítás	Tact automatikus szűrőtisztítás
Teljesítményfelvétel	1380 W
Szívótömlő hossza	4 m
Antisztatikus rendszer	igen
Névleges csatlakoztatási szélesség	35 mm
Porkategória – porszívó	L
Súly	14 kg
Levegő térfogatáram	74 l/s
Turbinák száma	1
Kábelhossz	7,5 m
Bekapcsoló automatika	igen
Gyártó jelölése	NT 30/1 Tact Te L *
Tartálytérfogat	30 l
Magasság	580 mm
Hossz	560 mm
Szűrőrendszer	Eco lapos redős szűrő
Különlegesség	Robusztus tartály ütközővel
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó

---

**Tartozék**

Szűrőbetét készlet 5 darabos Porszívó típusa NT30

072808 NT30

Lapos redős szűrő Porszívó típusa NT30

072809 NT30