

## Teheremelő kar, merev, Alaphossz m / teherbírás t: 2,4/1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	919973 2,4/1
GTIN	4052462012745
Árucikk kategória	94B

### Leírás

#### Kivitel:

A teheremelő karok megnövelik a targoncák hatósugarát. Stabil acélszerkezet targoncavilla nyílással. Támasztólábás targoncákhoz is alkalmas. Láncbiztosítással a véletlen lecsúszás ellen és forgó teheremelő horoggal. Merev kivitel 3 lehetséges kampó pozícióval.

#### Szín:

Választhatóan RAL 5012 világoskék, RAL 2000 narancssárga, RAL 3000 tűzpiros, RAL 6011 rezedazöld, RAL 7005 egérszürke **színben.**

#### Figyelem:

Vegye figyelembe a targonca teherbírását!

### Műszaki leírás

Szélesség	600 mm
Alap hossz	2400 mm
Targoncanyílás belső mérete, szélesség	220 mm
Teherbírás a legkülső szemnél	100 kg
Maximális teherbírás	1000 kg
Súly	49 kg
Targoncanyílás belső mérete, magasság	80 mm
Targoncavilla nyílás távolsága	160 mm
Szín kiválasztása	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Termék fajtája

Teheremelő kar