

Teheremelő kar, teleszkópos, Alaphossz m / teherbírás t: 1,6/1



Rendelési adatok

Rendelés száma	919974 1,6/1
GTIN	4052462012936
Árucikk kategória	94B

Leírás

Kivitel:

A teheremelő karok megnövelik a targoncák hatósugarát. Stabil acélszerkezet targoncavilla nyílással. Támasztólábakhoz is alkalmas. Láncbiztosítással a véletlen lecsúszás ellen és forgó teheremelő horoggal. Teleszkóposan kiengedhető 7 lehetséges kampó pozícióval. Minden pozíciót csapszeg rögzít. 25°-os dőlés. Tartólábakkal, aláfutási magasság 100 mm.

Szín:

Választhatóan RAL 5012 világoskék, RAL 2000 narancssárga, RAL 3000 tűzpiros, RAL 6011 rezedazöld, RAL 7005 egérszürke **színben**.

Figyelem:

Vegye figyelembe a targonca teherbírását!

Műszaki leírás

Szélesség	600 mm
Alap hossz	1600 mm
Hossza kitolva	2500 mm
Targoncanyílás belső mérete, szélesség	220 mm
Teherbírás a legkülső szemnél	125 kg
Maximális teherbírás	1000 kg
Súly	55 kg

Targoncanyílás belső mérete, magasság	80 mm
Targoncavilla nyílás távolsága	160 mm
Szín kiválasztása	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Termék fajtája	Teheremelő kar