



Nedves- és száraz porszívó ATTIX, Gyártó jelölése: 44-2LICM



Rendelési adatok

Rendelés száma	078541 44-2LICM
GTIN	5711145271693
Árucikk kategória	07C

Leírás

Kivitel:

Robusztus és nagy teljesítményű **nedves / száraz porszívó** rugalmas tömlőcsatlakoztatási rendszerrel (MultiFit) professzionális tisztítási feladatok megoldása érdekében. **Leválasztási arány > 99,9%**.

- **Különösen halk ipari porszívó 42 l tartállyal, lemosható PTFE lapos redős szűrővel finom por felszívásához.**
- **InfiniClean teljesen automata szűrőtisztító rendszer.**
- **Lágy indulás, fordulatszám szabályozás.**
- **Csatlakozó aljzat bekapcsoló automatikával, antisztatikus.**

Tartalom:

Szívótömlő, hajlított kézi cső nedves szűrő és kimosható szűrőbetét (PET), tömlő- és kábeltartók. Mosható PTFE lapos redős szűrő, M kategória, **antisztatikus szívótömlő** Ø 32 mm, nemesacél hosszabbító csövek D 36 (3 × 350 mm), nemesacél hajlított kézi cső, szerszámdoboz adapterlap, ipari porszívófej 400 mm, univerzális fej, kefék fej, résszívó fej, antisztatikus adapter, gurító fogantyú a kényelmes szállításhoz és biztonságos tárolás.

Figyelem:

További biztonsági porszívók minden veszélyességi osztályhoz (egészségre ártalmas vagy robbanásveszélyes porok) külön rendelésre szállíthatóak. (L, M, H osztály).

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	1400 W
Szűrőtisztítás	InfiniClean™, teljesen automata
Kábelhossz	7,5 m
Hossz	565 mm
Működési zajkibocsátás	60 dB(A)
Gyártó jelölése	44-2LICM
Finom porhoz alkalmas	igen
Tartálytérfogat	42 l
Súly	17,5 kg
Magasság	650 mm
Vákuum	250 mbar
Turbinák száma	1
Antisztatikus rendszer	igen
Szívótömlő hossza	4 m
Leválasztási arány	99,9 %
Szélesség	385 mm
Bekapcsoló automatika	igen
Porkategória – porszívó	L
Tömlő Ø	32 mm
Levegő térfogatáram	75 l/s
Különlegesség	Porvédő finom porhoz
Szűrőrendszer	Lapos redős szűrő PTFE
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó

Tartozék

Résszívó fej Gyártó jelölése 7102	078547 7102
Műhelykészlet Gyártó jelölése ATTIX5	078543 ATTIX5
Szűrőbetét készlet5 darabos Porszívó típusa 44	078549 44
Ferde gumi csőfej Gyártó jelölése 7868	078546 7868
Tartalék szűrő Porszívó típusa 44	078548 44
Nemesacél hosszabbító cső Gyártó jelölése 8074	078556 8074
Forgács szívótömlő készlet Gyártó jelölése DN50	078545 DN50
Porszívófej, 400 mm széles Gyártó jelölése 3666	078555 3666