

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614800 15
GTIN	4045197160256
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Kulcs hossza L: 200 mm

Pofaszélesség b: 33,4 mm

Pofamagasság h_1 : 6,9 mm

Gyűrűmagasság h_2 : 10 mm

Gyűrű \varnothing D: 28,9 mm

Racsnis nyomaték terhelés: 200 Nm

Műszaki leírás

Gyűrű \varnothing D	28,9 mm
Kulcs hossza L	200 mm
Gyűrűmagasság h_2	10 mm
Racsnis nyomaték terhelés	200 Nm
Pofaszélesség b	33,4 mm
Pofamagasság h_1	6,9 mm
Kulcsnyílás	15 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok

Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs