

Emelőasztal, Teherbírás kg / modell: 1000/1



Rendelési adatok

Rendelés száma	919991 1000/1
GTIN	4053981010991
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Stabil ollómerevítés sima acéllemez platformmal. Terhek, raklapozott áruk, rácsládák fokozatmentes emeléséhez és süllyesztéséhez és gépek megrakodásánál a szintkiegyenlítéshez. Felhasználás Ipari padlókhöz akna nélkül, mert extrém alacsony felépítésű. Biztonságos és veszélytelen kezelés nyomógombokkal, melyek éberségi fel / le funkcióval és vészleállítással rendelkeznek. Túlterhelés elleni védelem a beépített nyomáshatároló szelepnek köszönhetően. Optimális biztonság a működtetés és karbantartás során az integrált törőcsöves szelep és karbantartó támasztékok következtében. A felhajtó rámpa lehetővé teszi az emelőasztalra való ráállást egy targoncával vagy raktári kocsival.

Szabvány:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Figyelem:

- **Környezeti hőmérséklet beltérben 0 °C és 40 °C között.**
- **Üzembe helyezés előtt a beépítést és az elektromos bekötést egy szakembernek kell ellenőriznie.**
- **Ellenőrizze a meglévő padlójának az állapotát az emelőasztal összsúlya alapján.**

Műszaki leírás

Szélesség	1140 mm
Teherbírás	1000 kg
Súly	250 kg
Szerkezetmagasság C	82 mm

Emelési magasság H	760 mm
Emelési idő	18 s
Hossz L	1450 mm
Hálózati feszültség	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Ollós emelőasztal