

Emelőasztal, Teherbírás kg / modell: 1000/2



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 919991 1000/2 |
| GTIN | 4050939066185 |
| Árucikk kategória | 08Y |

Leírás

Kivitel:

Stabil ollómercvítés sima acéllemez platformmal. Terhek, raklapozott áruk, rácsládák fokozatmentes emeléséhez és süllyesztéséhez és gépek megrakodásánál a szintkiegyenlítéshez. Felhasználás Ipari padlókhöz akna nélkül, mert extrém alacsony felépítésű. Biztonságos és veszélytelen kezelés nyomógombokkal, melyek éberségi fel / le funkcióval és vészleállítással rendelkeznek. Túlterhelés elleni védelem a beépített nyomáshatároló szelepnek köszönhetően. Optimális biztonság a működtetés és karbantartás során az integrált törőcsöves szelep és karbantartó támasztékok következtében. U alakú típus egy szállítójárművel való közvetlen ráálláshoz.

Szabvány:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Figyelem:

- **Környezeti hőmérséklet beltérben 0 °C és 40 °C között.**
- **Üzembe helyezés előtt a beépítést és az elektromos bekötést egy szakembernek kell ellenőriznie.**
- **Ellenőrizze a meglévő padlójának az állapotát az emelőasztal összsúlya alapján.**

Műszaki leírás

| | |
|------------|---------|
| Szélesség | 1140 mm |
| Teherbírás | 1000 kg |
| Súly | 235 kg |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Szerkezetmagasság C | 80 mm |
| Emelési magasság H | 760 mm |
| Emelési idő | 18 s |
| Villák közötti szélesség | 585 mm |
| Hossz L | 1450 mm |
| Hálózati feszültség | 400 V |
| Hálózati frekvencia | 50 Hz |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Termék fajtája | Ollós emelőasztal |