

ejendals

Kesztyű pár, bélés nélkül Tegera® 6614, Kesztyűméret: 10



Rendelési adatok

Rendelés száma	094386 10
GTIN	7340118315867
Árucikk kategória	04R

Leírás

Kivitel:

Tegera® 6614. Teljes barkás marhabőr kesztyű finomműszerész munkákhoz. **Érintkező hőnek max. 100 °C-ig** ellenáll. A tenyérfelületen **olaj- és vízlepergető bevonattal**.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	10
Kesztyű típus	Driver kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	6
Hordozóanyag	Marha színbőr

Bevonat változat	nincs bevonat
Anyag	Szín marhabőr
Érintkező hő max.	100 °C
EN 388	3011X
EN 407	X1XXXX
Felhasználás	többször használatos
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	fekete / szürke
Termék fajtája	Hasított marhabőr kesztyűk