

ejendals

Munkavédelmi hegesztőkesztyű pár Tegera® 118a, Kesztyűméret: 11



Rendelési adatok

Rendelés száma	094127 11
GTIN	7340118312743
Árucikk kategória	04R

Leírás

Kivitel:

Tegera® 118a. Univerzális hegesztőkesztyű hasított barkás marhabőrből és teljes barkás kecskebőrből. **Megerősített mutatóujjal. Érintkező hőnek 100 °C-ig** ellenáll. Bélés nélkül.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	11
Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű típus	Hegesztő kesztyű
Kesztyű tulajdonságai	Lángálló, 4 fokozat
Felhasználás	többször használatos
Hossz	310 mm

Hordozóanyag	Teljes barkás kecske-, hasított barkás marhabőr
Bevonat változat	nincs bevonat
Tartalom	12
Anyag	Teljes barkás kecske- / hasított barkás marhabőr
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Érintkező hő max.	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	B típus
Hegesztési eljárás	MIG/MAG
Festék	sárga / fehér
Szabvány	EN 407
Termék fajtája	Hegesztő kesztyű