

ejendals

Munkavédelmi hegesztőkesztyű pár Tegera® 11CVA, Kesztyűméret: 11



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094125 11 |
| GTIN | 7340118312668 |
| Árucikk kategória | 04R |

Leírás

Kivitel:

Tegera® 11 CVA. Vízlepergető univerzális hegesztőkesztyű kiváló minőségű teljes barkás kecskebőrből. Megerősített varratokkal és pántokkal. **Érintkező hőnek 100 °C-ig** ellenáll. Krómmentes.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Kesztyűméret | 11 |
| Védelmi kategória | III. kategória |
| Kesztyű típus | Hegesztő kesztyű |
| Kesztyű tulajdonságai | Lángálló, 4 fokozat |
| Felhasználás | többször használatos |
| Hossz | 320 mm |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Hordozóanyag | Teljes barkás kecskebőr |
| Bevonat változat | nincs bevonat |
| Tartalom | 12 |
| Anyag | Teljes barkás kecskebőr |
| Felhasználási tartomány | Heavy Duty |
| Érintkező hő max. | 100 °C |
| EN 388 | 3121X |
| EN 407 | 412X4X |
| EN 12477 | B típus |
| Hegesztési eljárás | WIG |
| Festék | sárga / fehér |
| Szabvány | EN 407 |
| Termék fajtája | Hegesztő kesztyű |