

ejendals

Munkavédelmi hegesztőkesztyű pár Tegera® 11CVA, Kesztyűméret: 10



Rendelési adatok

Rendelés száma	094125 10
GTIN	7340118312637
Árucikk kategória	04R

Leírás

Kivitel:

Tegera® 11 CVA. Vízlepergető univerzális hegesztőkesztyű kiváló minőségű teljes barkás kecskebőrből. Megerősített varratokkal és pántokkal. **Érintkező hőnek 100 °C-ig** ellenáll. Krómmentes.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	10
Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű típus	Hegesztő kesztyű
Kesztyű tulajdonságai	Lángálló, 4 fokozat
Felhasználás	többször használatos
Hossz	320 mm

Hordozóanyag	Teljes barkás kecskebőr
Bevonat változat	nincs bevonat
Tartalom	12
Anyag	Teljes barkás kecskebőr
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Érintkező hő max.	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	B típus
Hegesztési eljárás	WIG
Festék	sárga / fehér
Szabvány	EN 407
Termék fajtája	Hegesztő kesztyű